

**Kleštinový upínací trn ER, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302485 40
GTIN	4062406110628
Třída artiklu	32A

Popis**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER/ESX dle ISO 15488-B.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308981 – 309040, sady ER č. 309024 – 309320, utahovací klíč pro ER č. 309680 – 309740.

Obvodová házivost: $\leq 3 \mu\text{m}$

Rozsah upínání: 4 - 26 mm

Délka vyložení rozměr A: 80 mm

Vnější Ø D: 63 mm

Závít M: M16

Náhradní upínací matice ER: 40

Technický popis

Vnější Ø D	63 mm
Závít M	M16
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Náhradní upínací matice ER	40
Rozsah upínání	4 - 26 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 2080

Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Druh produktu	Kleštinový upínač