

**Upínací trn, SK 50, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302435 6
GTIN	4062406110109
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický popis

Vnější Ø D	25 mm
Délka vyložení rozměr A	63 mm
Závit M	M24
Celková délka L	190 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	6
Upínací Ø D ₁	6 mm
Upnutí	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s \varnothing upnutí D1 6 mm

309900 6