

**Upínací trn, SK 40, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302425 10
GTIN	4062406110062
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický popis

Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Celková délka L	143 mm
Vnější Ø D	35 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Závit M	M16
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Upnutí	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s \varnothing upnutí D1 10 mm

309900 10