

**Kleštinový upínací trn ER, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302485 25
GTIN	4062406110604
Třída artiklu	32A

Popis**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER/ESX dle ISO 15488-B.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308981 – 309040, sady ER č. 309024 – 309320, utahovací klíč pro ER č. 309680 – 309740.

Obvodová házivost: $\leq 3 \mu\text{m}$

Rozsah upínání: 1 - 16 mm

Délka vyložení rozměr A: 50 mm

Vnější \varnothing D: 42 mm

Závit M: M16

Náhradní upínací matice ER: 25

Technický popis

Rozsah upínání	1 - 16 mm
Vnější \varnothing D	42 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Náhradní upínací matice ER	25
Závit M	M16
Upínací \varnothing D ₁	1-16 mm
Upnutí	SK 40

Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Druh produktu	Kleštinový upínač