

**Kleštinový upínací trn ER, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302485 32
GTIN	4062406110611
Třída artiklu	32A

Popis**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER/ESX dle ISO 15488-B.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308981 – 309040, sady ER č. 309024 – 309320, utahovací klíč pro ER č. 309680 – 309740.

Obvodová házivost: $\leq 3 \mu\text{m}$

Rozsah upínání: 2 - 20 mm

Délka vyložení rozměr A: 60 mm

Vnější Ø D: 50 mm

Závít M: M16

Náhradní upínací matice ER: 32

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	60 mm
Vnější Ø D	50 mm
Rozsah upínání	2 - 20 mm
Náhradní upínací matice ER	32
Závít M	M16
Upínací Ø D ₁	2-20 mm
Upnutí	SK 40

Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Druh produktu	Kleštinový upínač