

Garant GRIDLINE

**Skříňka 16G pro individuální osazení se zásuvkami, 12×20G, Výška: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927412 300
GTIN	4062406111212
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříňka 16G, pro individuální osazení se zásuvkami, se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

**Technický popis**

Počet dvířek	0
Hmotnost	9,5 kg
Užitná výška pro zásuvky	225 mm
Počet zásuvek	0
Užitná výška	225 mm
Hloubka	650 mm

Výška	300 mm
Šířka	400 mm
Užitná šířka	350 mm
Provedení	pro individuální osazení
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
------------------------------------	-------------