


Garant GRIDLINE

Police drážkovaná, Výška čela: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	935121 25
GTIN	4067263126034
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně. Standardní police pro zavěšení.

Nosnost 150 kg.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.
- 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.

Technický popis

Výška čela	25 mm
Provedení police	rovná police
Provedení police	rovná police
Provedení police	police s drážkami
Šířka v E	54E
Hloubka v E	27E
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Oblast použití	Zásuvkový regál

Technický list

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka	953 mm
Hloubka	575 mm
Šířka v G	36
Hloubka v G	20
Druh produktu	Police