


Garant GRIDLINE

Police drážkovaná, Výška čela: 25mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935131 25
GTIN	4062406111380
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně. Standardní police pro zavěšení.

Nosnost 150 kg.**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.**
- **25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.**

Technický popis

Výška čela	25 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Provedení police	police s drážkami
Provedení police	rovná police
Provedení police	rovná police
Oblast použití	Zásuvkový regál
Tloušťka materiálu	1,2 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka	703 mm
Hloubka	675 mm
Šířka v G	26
Hloubka v G	24
Druh produktu	Police