

Garant GRIDLINE

Police, Výška čela: 50mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935160 50
GTIN	4062406111465
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně. Standardní police nebo police s víkem na zašroubování. **Nosnost 200 kg.**

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.**
- **25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.**

Technický popis

Výška čela	50 mm
Provedení police	rovná police
Provedení police	rovná police
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	200 kg
Oblast použití	Zásuvkový regál
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Šířka	1453 mm
Hloubka	675 mm
Šířka v G	56
Hloubka v G	24
Druh produktu	Police