

Garant GRIDLINE

**Police, Výška čela: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935160 100
GTIN	4062406111472
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně. Zapotřebí vždy, když se otočná/posuvná dvířka montují v kombinaci se zásuvkami. Protože je zapotřebí 50 mm výstupek pod i nad jako zarážka jak pro otočná dvířka, tak i pro posuvná dvířka. **Nosnost 200 kg.**

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.**
- **25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.**

**Technický popis**

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	200 kg
Výška čela	100 mm
Provedení police	rovná police
Provedení police	rovná police
Oblast použití	Zásuvkový regál
Tloušťka materiálu	1,2 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka	1453 mm
Hloubka	675 mm
Šířka v G	56
Hloubka v G	24
Druh produktu	Police