

Garant GRIDLINE

Korpus skříňky 24G s dvířky s pravým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvířek: 800/525mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 24G s dvířky, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Šířka	600 mm
Doraz dvířek	pravý

Počet výškově nastavitelných polic	1
Výška	800 mm
Užitná šířka	550 mm
Hloubka	650 mm
Užitná výška dvířek	525 mm
Hmotnost	33,3 kg
Užitná výška pro zásuvky	150 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	1 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927815 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 20	951020 20
Police vytahovací Typ 1	927810 1
Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12