

Garant GRIDLINE

Korpus skříňky 24G s dvířky s pravým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvířek: 900/525mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 24G s dvířky, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Hmotnost	35,3 kg
Výška	900 mm

Užitná šířka	550 mm
Užitná výška pro zásuvky	250 mm
Užitná výška dvířek	525 mm
Šířka	600 mm
Doraz dvířek	pravý
Počet výškově nastavitelných polic	1
Hloubka	650 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	1 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 20	951020 20
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927815 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Police vytahovací Typ 1	927810 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150

Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50