

Garant GRIDLINE

**Sada posuvných dveří, Šířka zásuvky 2×36G, Výška včetně rámu: 1200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935635 1200
GTIN	4062406111595
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Dvířka jsou na vnitřních stranách zesílená a pohybují se ve vodících lištách uložených v kolečkových ložiskách. Uzamykatelné madlem se **zámkem s cylindrickou vložkou**. Přídavná sada se skládá ze 2 bočních zarážek, 2 vodících lišt a 2 dveřních křídel. Pole regálů za posuvnými dvířky lze osadit policemi, zásuvkami a výsuvnými policemi (výjimka: za posuvnými dvířky č. 935640 je možné osadit jen police, ne zásuvky ani výsuvné police).

**Lakování:**

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Technický popis**

Výška včetně rámu	1200 mm
Hloubka rámu	80 mm
Užitná výška	1100 mm
Oblast použití	Zásuvkový regál
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut názvu produktu	Šířka zásuvky 2×36G
Druh produktu	Posuvná dvířka