

Garant GRIDLINE

**Zásuvka s jednoručním otevíráním, 20×20G, Výška čela zásuvky: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927805 50
GTIN	4062406111878
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

S **otevíráním jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Pro osazení pojízdných pracovních stolů a skříněk.

**Vhodné pro:**

Všechny skřínky 24G.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška čela	50 mm
Hmotnost	7,9 kg
Užitná výška	25 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná šířka v G	20
Užitná hloubka v G	20
Oblast použití	Montážní vozík

Užitná hloubka	500 mm
Užitná šířka	500 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Tloušťka materiálu	1 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×20G
Druh produktu	Zásuvka