

Garant GRIDLINE

Korpus kontejneru 24G pojízdný, pro individuální osazení se zásuvkami, 20x20G, Výška pouzdra: 600mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927730 600
GTIN	4062406111779
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 24G pojízdná, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Zakrytí rýhovanou gumovou rohoží, zvýšenými okraji a 2složkovými madly Haptoprene®. Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (říditelná kolečka s brzdou kola a otočného věnce) Ø 125 mm uloženými na kuličkových ložiskách, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, minimální valivý odpor, nízká hlučnost při jízdě a ochrana proti namotávání nití. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Plášť je možné osadit jen zásuvkami č. 927805!

Nezasouvejte pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301 – 920316.

Technický popis

Hloubka	650 mm
---------	--------

Užitná výška	525 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Potah nezanechává stopy	ano
Počet zásuvek	0
ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	30,5 kg
Ø koleček	125 mm
Počet dvířek	0
Výška	800 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Maximální nosnost	600 kg
Šířka	600 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Užitná výška pro zásuvky	525 mm
Počet výsuvných polic	0
Korpus nahoře otevřený	ne
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Dílenský pojízdný kontejner