

Garant GRIDLINE

Zásuvka, 20×20G, Výška čela zásuvky: 150mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927800 150
GTIN	4062406111830
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Všechny skříňky 24G.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Výška čela	150 mm
Hmotnost	10 kg
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná výška	125 mm
Užitná hloubka v G	20
Užitná šířka v G	20
Oblast použití	Korpus pracovního stolu
Užitná šířka	500 mm

Užitná hloubka	500 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×20G
Druh produktu	Zásuvka