

Garant GRIDLINE

**Korpus kontejneru 24G pojízdný, pro individuální osazení se zásuvkami, 20x20G, Výška pouzdra: 700mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927730 700
GTIN	4062406111786
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříňka 24G pojízdná, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Zakrytí rýhovanou gumovou rohoží, zvýšenými okraji a 2složkovými madly Haptoprene®. Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (říditelná kolečka s brzdou kola a otočného věnce) Ø 125 mm uloženými na kuličkových ložiskách, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, minimální valivý odpor, nízká hlučnost při jízdě a ochrana proti namotávání nití. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.

**Plášť je možné osadit jen zásuvkami č. 927805!**

Nezasouvejte pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301 – 920316.

**Technický popis**

Ø koleček	125 mm
-----------	--------

Šířka	600 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Maximální nosnost	600 kg
Hmotnost	32,5 kg
Hloubka	650 mm
Užitná výška	625 mm
Potah nezanechává stopy	ano
ComfortClose	ne
Počet dvířek	0
Výška	900 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Počet zásuvek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Korpus nahoře otevřený	ne
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	625 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Dílenský pojízdný kontejner