

Garant GRIDLINE

Zásuvka s jednoručním otevíráním, 20×20G, Výška čela zásuvky: 125mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 927805 125 |
| GTIN | 4062406111908 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

S **otevíráním jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Pro osazení pojízdných pracovních stolů a skříněk.

Vhodné pro:

Všechny skříně 24G.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Hmotnost | 9,5 kg |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 |
| Užitná výška | 100 mm |
| Výška čela | 125 mm |
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční |
| Užitná šířka v G | 20 |
| Užitná hloubka v G | 20 |

| | |
|---|---|
| Oblast použití | Montážní vozík |
| Užitná hloubka | 500 mm |
| Užitná šířka | 500 mm |
| S otvíráním jednotlivých zásuvek | ano |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 20×20G |
| Druh produktu | Zásuvka |