

Garant GRIDLINE

Zásuvka s jednoručním otevíráním, 20×20G, Výška čela zásuvky: 250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927805 250
GTIN	4062406111939
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

S **otevíráním jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Pro osazení pojízdných pracovních stolů a skříněk.

Vhodné pro:

Všechny skřínky 24G.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná výška	225 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška čela	250 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Hmotnost	12 kg
Užitná hloubka v G	20

Užitná šířka v G	20
Oblast použití	Montážní vozík
Užitná šířka	500 mm
Užitná hloubka	500 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Tloušťka materiálu	1 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×20G
Druh produktu	Zásuvka