

**Garant****Rychlovýměnná vložka pro závitoreznou hlavu MDV, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338120 11
GTIN	4062406111984
Třída artiklu	31M

**Popis****Vhodné pro:**

Závitorezné rychlovýměnné sklíčidlo MDV s minimálním délkovým vyrovnáním č. 338100 – 338121.

**Zvláštní příslušenství:**

Vhodné upínací kleštiny pro závitníky ER, viz č. 309399 – 309447.

**Technický popis**

Délka vyložení L	17 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610	11
Rozsah upínání $\varnothing D_1$	2 - 6 mm
Pro kleštiny ER	11 mm
$\varnothing d$	20 mm
Pro řezný rozsah	M1 – M5
Vnější $\varnothing D$	19 mm
Maximální utahovací moment	20 Nm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu

