

Garant**Závitořezné sklíčidlo MDV VCH 50 bar, Ø stopky 25 mm, Závitořezný rozsah: M1-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338121 M1-12
GTIN	4062406112219
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

- **S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumícího prvku.**
- **Zvýšení životnosti závitníků / tvářecích závitníků až o 300 %.**
- **Vnitřní přívod chladicího média až 50 bar.**
- **Bezpečné upínání v rychlovýměnných vložkách pro ER kleštiny.**
- **Obvodová házivost kuželová stopka ke kuželu vložky < 3 µm.**

Použití:

U **obráběcích center se synchronním vřetenem.**

- **K vyrovnání rozdílů stoupání závitníku / synchronního vřetena.**
- **K vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.**

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kleštiny, viz č. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER upínací kleštiny pro závitníky se čtyřhranem, viz č. 309399 - 309413 (vel. ER 11 / 16 / 25).

Rychlovýměnné vložky a prodloužení, viz č. 338120 – 338142.

Tažné čepy, viz č. 308600 – 308806.

Trubička chlazení pro HSK viz č. 309880.

Nástrčný klíč pro HSK viz č. 309890.

Upozornění:

Maximální otáčky 4000 min⁻¹.

Technický popis

Délkové vyrovnání tah	1 mm
Délka vyložení rozměr A	34 mm
Vnitřní Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø D	43 mm
Závitořezný rozsah	M1 - M12
Vhodné pro velikost ER	11 / 16
Délkové vyrovnání tlak	0,2 mm
Upnutí	Ø stopky 25 mm
Vnitřní chlazení	Ano, při max. 50 barech
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo