


Garant**Diamantová lešticí sada CaraFin 5dílná, Typ: SET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557507 SET
GTIN	4062406112172
Třída artiklu	50N

Popis**Provedení:**

Lešticí sada s novými diamantovými lešticími nástroji. **Diamantové zrna** je pevně připevněné a pružném nosném tělese **bez pojiv**. Díky tomu zůstává velká část brusného zrna volná. To vede k **podstatně vyššímu stupni využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Výhoda:

- **Vyšší úběrový výkon.**
- **Lepší jakost povrchu.**
- **Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.**

Použití:

Ideální pro ruční, **politury podle kontury o předbroušených površích všech materiálů.**

Optimální přizpůsobení geometrii obrobku.

- **Lešticí proužky D151 - předběžná politura**
- **Lešticí proužky D64 - politura**
- **Lešticí proužky D10 - konečná politura**
- **Lešticí utěrka (střední) D3 - lesklá politura**
- **Lešticí utěrka (měkká) D1 - vysoce lesklá politura**

Rozsah dodávky:

1× lešticí utěrka (střední) 180 x 90 mm, osazená diamantovým zrnem D3, viz také artikl 552790 D3

1× lešticí utěrka (měkká) 180 x 75 mm, osazená diamantovým zrnem D1, viz také artikl 552785 D1

1× leštící proužky 80x40x3 mm, osazené diamantovým zrnem D10, viz také artikl 557510 D10 (blok) / 557521 D15 (samolepicí proužky) / 529115 D15 (leštící pilník)

1× leštící proužky 80x40x3 mm; osazené diamantovým zrnem D64, viz také artikl 557510 D64 (blok) / 557521 D64 (samolepicí proužky) / 529115 D64 (leštící pilník)

1× leštící proužky 80x40x3 mm; osazené diamantovým zrnem D151, viz také artikl 557510 D151 (blok) / 529115 D126 (leštící pilník)

Technický popis

Zkratka brusiva	D
Počet dílů	5
Řada	CaraFin
Druh produktu	Leštící prostředek