

Garant GRIDLINE

Ekologická skříň s celoplechovými křídlovými dveřmi, Výška v mm / počet záchytných van: 2000/4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	980091 2000/4
GTIN	4062406112509
Třída artiklu	91U

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Dvířka jsou po stranách opatřena větracími drážkami, zamykatelná posuvnou rukojetí s **cylindrickým zámkem**. Pozinkovaná záchytná vana svařená dle **StawaR** tak, aby nepropouštěla kapaliny. Nosnost 100 kg. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm. Záchytný objem 20 litrů (20 mm pod okrajem vany).

Použití:

Bezpečné a předpisové skladování prostředků na ochranu rostlin, jedovatých látek a chemikálií ohrožujících vodu v pracovních prostorech.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Skříň není vhodná pro skladování hořlavých kapalin! Skladování dle Vodohospodářského zákona § 19. Vany dle Prohlášení o shodě (ÜHP) dle Seznamu stavebních předpisů dle StawaR (Směrnice pro ocelové vany).

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Užitná výška: 1860 mm

Počet záchytných van: 4

Hmotnost: 135 kg

Technický popis

Šířka	1000 mm
Hloubka	500 mm
Počet záchytných van	4
Čelní strana skříně	Celoplechové křídlové dveře s větracími drážkami
Hmotnost	135 kg
Užitná výška	1860 mm
Výška	2000 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Ekologická skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 914226 GP11

Záchytná vana Šířka skříně / oddílu 1000 mm 980096 1000

