

Garant**Nosné sloupky, Výška: 481 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928010 481
GTIN	4062406112233
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože montáž bez rohového plechu. Závěsné drážky v rastru 50-mm na přední straně a také závitové zdířky na přední a vnitřní straně k uchycení dalších modulů jako je děrovaná stěna, odkládací police atd. Nosný sloupek s bočními otvory pro protažení kabelů. Dodávka po párech.

Vhodné pro:

Děrované stěny 1× č. 928070 nebo č. 928071.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při použití energetické lišty zároveň objednejte modul pro média č.928460 vel.CUT/OUT. Nelze namontovat konzoly nosných ramen a příčné výztuhy.

Technický popis

Maximální osazení s děrovanou stěnou	1 × č. 928070 resp. č. 928071
Výška	481 mm

Hmotnost	3 kg
Šířka	40 mm
Maximální nosnost	50 kg
Hloubka	100 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Nosný sloupek

Příslušenství

Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 2000/13	928235 2000/13
Multifix Vhodné pro typ 1000	928201 1000
Děrovaná stěna s kartáčovou lištou Vhodné pro typ 1000	928111 1000
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Děrovaná stěna jednostranná Vhodné pro typ 500	928070 500
Lišta pro energie se 2 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1000	928442 1000
Průzor Vhodné pro typ 1000	928090 1000
Multifix s magnetickými klipy Easyfix Vhodné pro typ 1500	928206 1500
Průzor Vhodné pro typ 2000	928090 2000
Multifix Vhodné pro typ 2000	928201 2000
Lišta pro energii pro individuální osazení Vhodné pro typ 1000	928441 1000
Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1500	928443 1500
Multifix Vhodné pro typ 1500	928201 1500
Multifix s magnetickými klipy Easyfix Vhodné pro typ 2000	928206 2000

Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ 2000	928145 2000
Multifix s magnetickými klipy Easyfix Vhodné pro typ 1000	928206 1000
Odkládací police z ocelového plechuhloubka 300 mm Vhodné pro typ 1500	928131 1500
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1500/ AB1	928230 1500/AB1
Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 2000	928443 2000
Odkládací police z ocelového plechuhloubka 200 mm Vhodné pro typ 1500	928130 1500
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 2000/ AA1	928230 2000/AA1
Děrovaná stěna s kartáčovou lištou Vhodné pro typ 2000	928111 2000
Odkládací police s osvětlením Vhodné pro typ 1000	928140 1000
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu DK250V/2	928460 DK250V/2
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1000/9	928235 1000/9
Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp Vhodné pro typ 1000	928444 1000
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1500/9	928235 1500/9
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu FR250V/2	928460 FR250V/2
Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s držákem na notebook Počet kloubů 2	928275 2
Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ 1500	928145 1500
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu CH250/ ONOF	928460 CH250/ONOF
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 2000/ AB1	928230 2000/AB1
Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ 1000	928211 1000
Lišta pro energie 2 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1500	928442 1500
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 2000/19	928235 2000/19

Děrovaná stěna jednostranná Vhodné pro typ 1000	928070 1000
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu ON/OFF	928460 ON/OFF
Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp Vhodné pro typ 2000	928444 2000
Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 1	928270 1
Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 2	928270 2
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1000/6	928235 1000/6
Děrovaná stěna dvoustranná Vhodné pro typ 2000	928071 2000
Lišta pro energie pro individuální osazení Vhodné pro typ 1500	928441 1500
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Odkládací police z ocelového plechu hloubka 200 mm Vhodné pro typ 2000	928130 2000
Děrovaná stěna jednostranná Vhodné pro typ 2000	928070 2000
Lišta pro energie se 2 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 2000	928442 2000
Výkyvné rameno Počet kloubů 2	928170 2
Děrovaná stěna dvoustranná Vhodné pro typ 1500	928071 1500
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp Vhodné pro typ 1500	928444 1500
Odkládací police z ocelového plechu hloubka 300 mm Vhodné pro typ 1000	928131 1000
Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1000	928443 1000
Děrovaná stěna s kartáčovou lištou Vhodné pro typ 1500	928111 1500
Výkyvné rameno Počet kloubů 1	928170 1
Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ 1500	928211 1500
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1500/AA1	928230 1500/AA1

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Odkládací police s osvětlením Vhodné pro typ 1500	928140 1500
Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ 2000	928211 2000
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Odkládací police s osvětlením Vhodné pro typ 2000	928140 2000
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu DE250V/2	928460 DE250V/2
Děrovaná stěna jednostranná Vhodné pro typ 1500	928070 1500
Lišta pro energie pro individuální osazení Vhodné pro typ 2000	928441 2000
Odkládací police z ocelového plechu hloubka 300 mm Vhodné pro typ 2000	928131 2000
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu CH250V/2	928460 CH250V/2
Odkládací police z ocelového plechu hloubka 200 mm Vhodné pro typ 1000	928130 1000
Průzor Vhodné pro typ 1500	928090 1500
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1500/14	928235 1500/14
Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ 1000	928145 1000
Děrovaná stěna dvoustranná Vhodné pro typ 1000	928071 1000
LED osvětlovací jednotka postranní Příkon 15 W	928620 15