

Garant**Nosné sloupky, Výška: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928010 200
GTIN	4062406112226
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože montáž bez rohového plechu. Závěsné drážky v rastru 50-mm na přední straně a také závitové zdířky na přední a vnitřní straně k uchycení dalších modulů jako je děrovaná stěna, odkládací police atd. Nosný sloupek s bočními otvory pro protažení kabelů. Dodávka po párech.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Vhodné pouze pro lišty pro energie, odkládací police a Multifix. Vestavba modulu pro média č. 928460 není možná.

Nelze namontovat konzoly nosných ramen a příčné výztuhy.

Technický popis

Hmotnost	1,2 kg
Šířka	40 mm
Hloubka	100 mm

Maximální nosnost	50 kg
Výška	200 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Nosný sloupek

Příslušenství

Multifix s magnetickými klipy Easyfix Vhodné pro typ 1500	928206 1500
Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ 1000	928145 1000
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1000/9	928235 1000/9
Odkládací police z ocelového plechuhloubka 200 mm Vhodné pro typ 2000	928130 2000
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1500/9	928235 1500/9
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 2000/13	928235 2000/13
Multifix Vhodné pro typ 1000	928201 1000
Multifix Vhodné pro typ 2000	928201 2000
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1500/AA1	928230 1500/AA1
Odkládací police z ocelového plechuhloubka 300 mm Vhodné pro typ 2000	928131 2000
Lišta pro energiepro individuální osazení Vhodné pro typ 1500	928441 1500
Multifix s magnetickými klipy Easyfix Vhodné pro typ 1000	928206 1000
Odkládací police z ocelového plechuhloubka 300 mm Vhodné pro typ 1000	928131 1000
Výkyvné rameno Počet kloubů 1	928170 1
	928131 1500

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 300 mm
Vhodné pro typ 1500

Lišta pro energie 2 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 2000 928442 2000

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 2000/
AA1 928230 2000/AA1

Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1500 928443 1500

Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ
1000 928211 1000

Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 2000 928443 2000

Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ
2000 928211 2000

Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp Vhodné
pro typ 1000 928444 1000

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1500/
AB1 928230 1500/AB1

Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1500/14 928235 1500/14

Výkyvné rameno Počet kloubů 2 928170 2

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/
AB1 928230 1000/AB1

Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 2000/19 928235 2000/19

Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ
2000 928145 2000

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 2000/
AB1 928230 2000/AB1

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 200 mm
Vhodné pro typ 1000 928130 1000

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/
AA1 928230 1000/AA1

Lišta pro energie 2 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1000 928442 1000

Lišta pro energie pro individuální osazení Vhodné pro typ
1000 928441 1000

Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ
1500 928211 1500

928130 1500

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 200 mm
Vhodné pro typ 1500

Lišta pro energiepro individuální osazení Vhodné pro typ
2000

928441 2000

Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp Vhodné
pro typ 2000

928444 2000

Multifix s magnetickými klipy Easyfix Vhodné pro typ 2000

928206 2000

Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1000/6

928235 1000/6

Multifix Vhodné pro typ 1500

928201 1500

Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ
1500

928145 1500

Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1000

928443 1000

Lišta pro energie 2 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1500

928442 1500

Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp Vhodné
pro typ 1500

928444 1500

LED osvětlovací jednotka postranní Příkon 15 W

928620 15