

**Garant****Nosné sloupky, Výška: 1362mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928010 1362
GTIN	4062406112257
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože montáž bez rohového plechu. Závěsné drážky v rastru 50-mm na přední straně a také závitové zdířky na přední a vnitřní straně k uchycení dalších modulů jako je děrovaná stěna, odkládací police atd. Nosný sloupek s bočními otvory pro protažení kabelů. Dodávka po párech.

**Vhodné pro:**

Děrované stěny 2x č. 928070 nebo č. 928071.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Při použití energetické lišty zároveň objednejte modul pro média č.928460 vel.CUT/OUT.  
Vhodné k uchycení konzolí nosných ramen.

**Technický popis**

Hloubka	100 mm
Hmotnost	8 kg

Maximální osazení s děrovanou stěnou	2 × č. 928070 resp. č. 928071
Šířka	40 mm
Maximální nosnost	50 kg
Výška	1362 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Nosný sloupek

## Příslušenství

Multifix Vhodné pro typ 1000	928201 1000
Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ 1500	928145 1500
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu DE250V/2	928460 DE250V/2
Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ 2000	928145 2000
Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp Vhodné pro typ 1000	928444 1000
Multifix s magnetickými klipy Easyfix Vhodné pro typ 1000	928206 1000
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1500/AB1	928230 1500/AB1
Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ 2000	928211 2000
Okénko Vhodné pro typ 1500	928091 1500
Konzole nosného ramena Délka 1000 mm	928055 1000
Příčná výztuha Délka 2000 mm	928050 2000
Děrovaná stěna s kartáčovou lištou Vhodné pro typ 1500	928111 1500
	928460 CH250/ONOF

Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu CH250/  
ONOF

Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ 1000	928211 1000
Multifix Vhodné pro typ 2000	928201 2000
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 2000/ AB1	928230 2000/AB1
Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1000	928443 1000
Konzole nosného ramena Délka 1500 mm	928056 1500
Konzole nosného ramena Délka 2000 mm	928055 2000
Děrovaná stěnadvoustranná Vhodné pro typ 1500	928071 1500
Odkládací police s osvětlením Vhodné pro typ 1500	928140 1500
Děrovaná stěna s kartáčovou lištou Vhodné pro typ 2000	928111 2000
Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s držákem na notebook Počet kloubů 2	928275 2
Konzole nosného ramena Délka 1000 mm	928056 1000
Konzole nosného ramena Délka 2000 mm	928056 2000
Multifix s magnetickými klipy Easyfix Vhodné pro typ 2000	928206 2000
Okénko Vhodné pro typ 2000	928091 2000
Lišta pro energie 2 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 2000	928442 2000
Lišta pro energie 2 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1500	928442 1500
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu DE250/ ONOF	928460 DE250/ONOF
Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 2000/19	928235 2000/19
Děrovaná stěnajednostranná Vhodné pro typ 500	928070 500
Výkyvné rameno Počet kloubů 2	928170 2
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu CUT/ OUT	928460 CUT/OUT
Průzor Vhodné pro typ 1500	928090 1500
	928270 2

Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním  
Počet kloubů 2

Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu FR250/  
ONOF

928460 FR250/ONOF

Držák na výkresy organizačními magnety Vhodné pro typ  
1500

928211 1500

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 300 mm  
Vhodné pro typ 1500

928131 1500

Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1000/6

928235 1000/6

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/  
AA1

928230 1000/AA1

Děrovaná stěnadvoustranná Vhodné pro typ 2000

928071 2000

Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu  
FR250V/2

928460 FR250V/2

Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1500/14

928235 1500/14

Odkládací police s osvětlením Vhodné pro typ 1000

928140 1000

Výkyvné rameno Počet kloubů 1

928170 1

Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1000/9

928235 1000/9

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 300 mm  
Vhodné pro typ 1000

928131 1000

Konzole nosného ramena Délka 1500 mm

928055 1500

Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp Vhodné  
pro typ 2000

928444 2000

Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu DK250/  
ONOF

928460 DK250/ONOF

Lišta pro energie 2 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1000

928442 1000

Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu  
CH250V/2

928460 CH250V/2

Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 2000/13

928235 2000/13

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 300 mm  
Vhodné pro typ 2000

928131 2000

Průzor Vhodné pro typ 2000

928090 2000

928441 2000

Lišta pro energiepro individuální osazení Vhodné pro typ 2000

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1500/AA1

928230 1500/AA1

Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu ON/OFF

928460 ON/OFF

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 200 mm Vhodné pro typ 2000

928130 2000

Děrovaná stěnajednostranná Vhodné pro typ 1000

928070 1000

Lišta pro energiepro individuální osazení Vhodné pro typ 1500

928441 1500

Okénko Vhodné pro typ 1000

928091 1000

Multifix Vhodné pro typ 1500

928201 1500

Děrovaná stěnajednostranná Vhodné pro typ 1500

928070 1500

Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp Vhodné pro typ 1500

928444 1500

Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ 1000

928145 1000

Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu DK250V/2

928460 DK250V/2

Průzor Vhodné pro typ 1000

928090 1000

Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 1

928270 1

Děrovaná stěna s kartáčovou lištou Vhodné pro typ 1000

928111 1000

Lišta pro energie 4 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 2000

928443 2000

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 2000/AA1

928230 2000/AA1

Příčná výztuha Délka 1000 mm

928050 1000

Děrovaná stěnadvoustranná Vhodné pro typ 1000

928071 1000

Boxy Multifix Délka mm / počet boxů 1500/9

928235 1500/9

Multifix s magnetickými klipy Easyfix Vhodné pro typ 1500

928206 1500

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 200 mm Vhodné pro typ 1000

928130 1000

928441 1000

Lišta pro energie pro individuální osazení Vhodné pro typ 1000

Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V Vhodné pro typ 1500	928443 1500
---	-------------

Příčná výztuha Délka 1500 mm	928050 1500
------------------------------	-------------

Děrovaná stěna jednostranná Vhodné pro typ 2000	928070 2000
---	-------------

Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
---	------------------

Odkládací police s osvětlením Vhodné pro typ 2000	928140 2000
---	-------------

Odkládací police z ocelového plechu hloubka 200 mm Vhodné pro typ 1500	928130 1500
--	-------------

LED osvětlovací jednotka postranní Příkon 15 W	928620 15
--	-----------