

**Garant****Dělicí nástavba, Výška: 962mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928040 962
GTIN	4062406112530
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha. Pro rozdělení nástavby nosných sloupků na různé pracovní úseky. Možné pouze ve spojení s příčnou výztuhou č. 928050 nebo konzolí nosného ramena včetně příčné výztuhy č. 928055, 928056.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Nelze montovat na zesílenou zadní stěnu č. 928020.

**Technický popis**

Maximální osazení s děrovanou stěnou	2 × č. 928070 resp. č. 928071
Hloubka	100 mm
Hmotnost	4 kg
Šířka	80 mm
Tloušťka materiálu	1,5 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Nosný sloupek

## Příslušenství

Konzole nosného ramena Délka 2000 mm	928055 2000
Příčná výztuha Délka 2000 mm	928050 2000
Konzole nosného ramena Délka 1000 mm	928055 1000
Konzole nosného ramena Délka 2000 mm	928056 2000
Konzole nosného ramena Délka 1500 mm	928055 1500
Příčná výztuha Délka 1000 mm	928050 1000
Konzole nosného ramena Délka 1500 mm	928056 1500
Konzole nosného ramena Délka 1000 mm	928056 1000
Příčná výztuha Délka 1500 mm	928050 1500