

Garant**Rohový nosný sloupek se závěsnými drážkami, Výška: 481 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928030 481
GTIN	4062406112295
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože montáž bez rohových plechů.

Rohový nosný sloupek se závěsnými drážkami v rastru 50 mm na přední straně, závitovými pouzdry a vývrtem Ø 25 mm k protažení kabelu.

Vhodné pro:

Na rohový nosný sloupek č. 928030 lze umístit odkládací police č. 928131 – 928145 vel. 1000, lišty Multifix č. 928201, 928206, 928230, 928235 vel. 1000. Děrované stěny 1× č. 928070 nebo č. 928071.

Technický popis

Hmotnost	3 kg
Hloubka	100 mm
Šířka	40 mm
Maximální osazení s děrovanou stěnou	1 × č. 928070 resp. č. 928071

Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Nosný sloupek