

**Garant****Konzole nosného ramena, Hloubka 350 mm, Délka: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928055 1500
GTIN	4062406112592
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Stabilní provedení z ocelového plechu. Montáž v páru, pro uchycení osvětlovací jednotky č. 928600, 928602, 928606 a přístrojové lišty č. 928250.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.

**Technický popis**

Vyložení	250 mm
Hloubka	350 mm
Hmotnost	6 kg
Maximální nosnost	50 kg
Výška	60 mm
Délka	1500 mm
Šířka	1500 mm
Oblast použití	Nosné sloupky
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 350 mm
Druh produktu	Konzole

---

## Příslušenství

LED osvětlovací jednotka Vhodné pro typ 1500	928600 1500
LED osvětlovací jednotka s vypínačem Vhodné pro typ 1500	928602 1500
Přístrojová lišta se 2 kladkami 2000 mm Délka 1500 mm	928250 1500
TAMETO osvětlovací jednotka Vhodné pro typ 1500	928608 1500