

Garant**Konzole nosného ramena, Hloubka 550 mm, Délka: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928056 2000
GTIN	4062406112639
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Stabilní provedení z ocelového plechu. Montáž v páru, pro uchycení osvětlovací jednotky č. 928600, 928602, 928606 a přístrojové lišty č. 928250.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.

Technický popis

Maximální nosnost	50 kg
Výška	60 mm
Hmotnost	9 kg
Délka	2000 mm
Hloubka	550 mm
Vyložení	450 mm
Šířka	2000 mm
Oblast použití	Nosné sloupky
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 550 mm
Druh produktu	Konzole

Příslušenství

Přístrojová lišta se 2 kladkami 2000 mm Délka 2000 mm	928250 2000
LED osvětlovací jednotka s vypínačem Vhodné pro typ 2000	928602 2000
LED osvětlovací jednotka Vhodné pro typ 2000	928600 2000
TAMETO osvětlovací jednotka Vhodné pro typ 2000	928608 2000