


**Garant****Děrovaná stěna jednostranná, Vhodné pro typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928070 1500
GTIN	4062406112677
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů.

Děrované stěny z ocelového plechu  $\square 9 \times 9$  mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství ke stěnám z děrovaného plechu.

**Vhodné pro:**

Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Příslušenství pro děrované stěny najdete v části 95.

**Technický popis**

Hloubka	25 mm
Šířka	1420 mm
Nosnost	100 kg
Vhodné pro typ	1500 mm
Výška	481 mm
Provedení děrované stěny	jednostranná
Hmotnost	9 kg

Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Děrovaná stěna

## Příslušenství

Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Multifix Vhodné pro typ 1000	928201 1000
Multifix Vhodné pro typ 500	928201 500
Nosný sloupek k zavěšení Výška 481 mm	928060 481
Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 1	928270 1
Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 2	928270 2
Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s držákem na notebook Počet kloubů 2	928275 2