

Garant**Průzor, Výška 481 mm, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928090 1000
GTIN	4062406113087
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Z polykarbonátu, s úhelníkem z ocelového plechu pro upevnění vlevo a vpravo. Světlé pracoviště díky transparentnímu povrchu.

Vhodné pro:

Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Hmotnost	4 kg
Výška	481 mm
Hloubka	25 mm
Šířka	920 mm
Vhodné pro typ	1000
Materiál průzoru	Polykarbonát
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Výška 481 mm
Druh produktu	Okénko

