


Garant**Děrovaná stěna dvoustranná, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 928071 1000 |
| GTIN | 4062406112691 |
| Třída artiklu | 91P |

Popis**Provedení:**

Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů.

Děrovanou stěnu v **oboustranném provedení** je možno osadit na sobě nezávisle **na obou stranách**.

Děrované stěny z ocelového plechu 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství ke stěnám z děrovaného plechu.

Vhodné pro:

Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Příslušenství pro děrované stěny najdete v části 95.

Technický popis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Šířka | 920 mm |
| Hmotnost | 12 kg |
| Provedení děrované stěny | oboustranný |
| Nosnost | 100 kg |
| Výška | 481 mm |
| Hloubka | 25 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Vhodné pro typ | 1000 mm |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Děrovaná stěna |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 1 | 928270 1 |
| Nosný sloupek k zavěšení Výška 481 mm | 928060 481 |
| Multifix Vhodné pro typ 500 | 928201 500 |
| Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s držákem na notebook Počet kloubů 2 | 928275 2 |
| Multifix Vhodné pro typ 300 | 928201 300 |
| Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 2 | 928270 2 |