


Garant

Zadní stěna z děrovaného plechu (pár nosných sloupků + 1 děrovaná stěna jednostranná), Výška 481 mm, Vhodné pro typ: 1500

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928075 1500
GTIN	4062406113032
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 100×40×2 mm. **Závěsné drážky** s rastrem 50 mm na přední straně a **závitová pouzdra** na přední straně pro uchycení dalších modulů / konstrukčních dílů. Mezitím stěna z děrovaného ocelového plechu.

Použití:

K přišroubování na pracovní desky s délkou 1000, 1500, popř. 2000 mm.

Rozsah dodávky:

Sestávající z **1**×pár nosných sloupků + **1**×děrovaná stěna jednostranná. Nelze namontovat konzoly nosných ramen a příčné výztuhy.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Výška	481 mm
Provedení děrované stěny	jednostranná
Vhodné pro typ	1500 mm
Nosnost	100 kg
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek

Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Výška 481 mm
Druh produktu	Děrovaná stěna

Příslušenství

Spojka pro nosné sloupky Typ 2	938027 2
Spojka pro nosné sloupky Typ 1	938027 1
Děrovaná stěna jednostranná Vhodné pro typ 1500	928070 1500
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481