

**Garant**

**Zadní stěna z děrovaného plechu (pár nosných sloupků + 2 děrované stěny jednostranné), Výška 962 mm, Vhodné pro typ: 1000**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928076 1000
GTIN	4062406113056
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 100×40×2 mm. **Závěsné drážky** s rastrem 50 mm na přední straně a **závitová pouzdra** na přední straně pro uchycení dalších modulů / konstrukčních dílů. Mezitím stěna z děrovaného ocelového plechu.

**Použití:**

**K přišroubování na pracovní desky** s délkou 1000, 1500, popř. 2000 mm.

**Rozsah dodávky:**

Sestávající z **1**×pár nosných sloupků + **2**×děrovaná stěna jednostranná. Vhodné k uchycení konzolí nosných ramen.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Nosnost	200 kg
Výška	962 mm

Provedení děrované stěny	jednostranná
Vhodné pro typ	1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Výška 962 mm
Druh produktu	Děrovaná stěna

## Příslušenství

Spojka pro nosné sloupky Typ 2	938027 2
Spojka pro nosné sloupky Typ 1	938027 1
Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962
Děrovaná stěna jednostranná Vhodné pro typ 1000	928070 1000