


Garant**Děrovaná stěna dvoustranná, Vhodné pro typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928071 1500
GTIN	4062406112707
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů.

Děrovanou stěnu v **oboustranném provedení** je možno osadit na sobě nezávisle **na obou stranách**.

Děrované stěny z ocelového plechu 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství ke stěnám z děrovaného plechu.

Vhodné pro:

Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Příslušenství pro děrované stěny najdete v části 95.

Technický popis

Hmotnost	18 kg
Vhodné pro typ	1500 mm
Nosnost	100 kg
Provedení děrované stěny	oboustranný
Výška	481 mm
Hloubka	25 mm

Šířka	1420 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Děrovaná stěna

Příslušenství

Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 1	928270 1
Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Nosný sloupek k zavěšení Výška 481 mm	928060 481
Multifix Vhodné pro typ 1000	928201 1000
Multifix Vhodné pro typ 500	928201 500
Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s držákem na notebook Počet kloubů 2	928275 2
Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 2	928270 2