

Garant

Zadní stěna z děrovaného plechu (pár nosných sloupků + 2 děrované stěny jednostranné), Výška 962 mm, Vhodné pro typ: 2000

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928076 2000
GTIN	4062406113070
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 100×40×2 mm. **Závěsné drážky** s rastrem 50 mm na přední straně a **závitová pouzdra** na přední straně pro uchycení dalších modulů / konstrukčních dílů. Mezitím stěna z děrovaného ocelového plechu.

Použití:

K přišroubování na pracovní desky s délkou 1000, 1500, popř. 2000 mm.

Rozsah dodávky:

Sestávající z **1**×pár nosných sloupků + **2**×děrovaná stěna jednostranná. Vhodné k uchycení konzolí nosných ramen.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Nosnost	200 kg
Provedení děrované stěny	jednostranná

Výška	962 mm
Vhodné pro typ	2000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Výška 962 mm
Druh produktu	Děrovaná stěna

Příslušenství

Spojka pro nosné sloupky Typ 1	938027 1
Spojka pro nosné sloupky Typ 2	938027 2
Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962
Děrovaná stěna jednostranná Vhodné pro typ 2000	928070 2000