


Garant**Výkyvná postranní děrovaná stěna, Výška: 962mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928101 962
GTIN	4062406113155
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pro našroubování na nosné sloupky, výkyvné a pro zafixování pomocí litinových pantů. Pro přehledné a ergonomické uložení nástrojů.

Vhodné pro:

Nosný sloupek č. 928010 vel. 962, č. 928076.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Provedení děrované stěny	jednostranná
Hloubka	25 mm
Hmotnost	6 kg
Šířka	420 mm
Výška	962 mm
Nosnost	20 kg

Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Děrovaná stěna