

Garant**Děrovaná stěna s kartáčovou lištou, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928111 1000
GTIN	4062406113162
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Děrovaná stěna podle popisu č. 928070 včetně kartáčové lišty pro protažení kabelů dozadu. Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Hloubka	25 mm
Nosnost	100 kg
Vhodné pro typ	1000 mm
Provedení děrované stěny	jednostranná
Provedení děrované stěny	s kartáčovou lištou
Šířka	920 mm
Hmotnost	6 kg
Výška	481 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm

Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Děrovaná stěna

Příslušenství

Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 2	928270 2
Multifix Vhodné pro typ 500	928201 500
Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Nosný sloupek k zavěšení Výška 481 mm	928060 481
Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním Počet kloubů 1	928270 1
Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s držákem na notebook Počet kloubů 2	928275 2