

Garant**Odkládací police z ocelového plechu hloubka 300 mm, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928131 1000
GTIN	4062406113223
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem na 3 stranách. Přední strana ohraněná. Možnost montáže ohraněním směrem dolů nebo nahoru. **Rozsah nastavení do hloubky 110 mm.** Možnost aretace **vodorovně 90°** a **šikmo 110°**.

Vhodné pro:

Montáž **zavěšením** do nosných sloupků č. 928010, na vozík na materiál č. 918590 (vel. 1000) a dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Odkládací police mohou být vybaveny skladovými boxy, boxy viz část 96.

Technický popis

Užitná šířka	880 mm
Rozsah přestavení hloubky	110 mm
Vhodné pro typ	1000
Užitná hloubka	300 mm
Vestavná výška	80 mm
Šířka	920 mm
Úhel sklonu	90 stupeň
Úhel sklonu	110 stupeň
Provedení police	standardní

Tloušťka materiálu	1,5 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Odkládací polička