

Garant**Odkládací police z ocelového plechu hloubka 200 mm, Vhodné pro typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928130 2000
GTIN	4062406113216
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem na 3 stranách. Přední strana ohraněná. Možnost montáže ohraněním směrem dolů nebo nahoru. **Rozsah nastavení do hloubky 110 mm.** Možnost aretace **vodorovně 90°** a **šikmo 110°**.

Vhodné pro:

Montáž **zavěšením** do nosných sloupků č. 928010, na vozík na materiál č. 918590 (vel. 1000) a dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Pokud zavěšíme po 1 odkládací polici na přední a zadní straně nosných sloupků, získáme dvojitou odkládací plochu. Odkládací poličky je možno osadit průhlednými skladovými boxy, tyto najdete v části č. 96.

Technický popis

Užitná šířka	1880 mm
Vestavná výška	80 mm
Šířka	1920 mm
Rozsah přestavení hloubky	40 mm
Vhodné pro typ	2000
Užitná hloubka	200 mm
Úhel sklonu	90 stupeň
Úhel sklonu	110 stupeň

Provedení police	standardní
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Odkládací polička