

Garant**Odkládací police s ocelovým ramenem, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928145 1000
GTIN	4062406113353
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Z ocelového plechu s pozinkovanými ocelovými třmeny. Montáž zavěšením.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, 928020, 928075, 928076, vozík na materiál č. 918590, dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Třmeny galvanicky pozinkované.

Technický popis

Šířka	920 mm
Ø třmene	8 mm
Výška třmenů	330 mm
Vestavná výška	80 mm
Užitná hloubka	300 mm
Vhodné pro typ	1000
Užitná šířka	880 mm
Počet ocelových třmenů	4
Provedení police	s ocelovým třmenem
Tloušťka materiálu	1,5 mm

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Odkládací polička