

Garant**Výkyvné rameno, Počet kloubů: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928170 1
GTIN	4062406113384
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Výkyvné rameno z ocelové trubky s **1** nebo **2 klouby**, pro upevnění (šroubovým spojem) **na nosné sloupky č. 928010**. Pro uchycení držáku TFT/klávesnice č. 928172 vel. 1, děrované stěny č. 928175 vel. 1 a držáku TFT č. 928178 vel. 1.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Dosah ramene	310 mm
Počet kloubů	1
Nosnost	25 kg
Řada	Pracovní stanice
Hmotnost	2,5 kg
Vestavná výška	120 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Druh produktu

Výkyvné rameno

Příslušenství

Držák TFT / klávesnice Typ 1

928172 1

Děrovaná stěna pro výkyvné rameno Typ 1

928175 1

Držák TFT Typ 1

928178 1