

Garant**Výkyvné rameno, Počet kloubů: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928170 2
GTIN	4062406113391
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Výkyvné rameno z ocelové trubky s **1 nebo 2 klouby**, pro upevnění (šroubovým spojem) **na nosné sloupky č. 928010**. Pro uchycení držáku TFT/klávesnice č. 928172 vel. 1, děrované stěny č. 928175 vel. 1 a držáku TFT č. 928178 vel. 1.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Počet kloubů	2
Dosah ramene	560 mm
Hmotnost	3,5 kg
Nosnost	25 kg
Řada	Pracovní stanice
Vestavná výška	120 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Výkyvné rameno

Příslušenství

Držák TFT Typ 1	928178 1
Děrovaná stěna pro výkyvné rameno Typ 1	928175 1
Držák TFT / klávesnice Typ 1	928172 1