


Garant**Děrovaná stěna pro výkyvné rameno, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928175 1
GTIN	4062406113414
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Z robustního ocelového ohraněného plechu, sklopného až o 45°. Montáž ve spodní i v horní třetině nosného sloupku.

Vhodné pro:

Pro montáž na výkyvné rameno č. 928170.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Řada	Pracovní stanice
Provedení děrované stěny	jednostranná
Hmotnost	2,9 kg
Výška	420 mm
Šířka	481 mm
Tloušťka materiálu	1 mm

Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Děrovaná stěna