

**Garant****Nástrčný základní regál, hloubka 400 mm, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990201 1000
GTIN	4062406113575
Třída artiklu	91I

**Popis****Provedení:**

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami ve 40 mm rastru pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. Sestavení se provádí zasouváním bez náradí. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police z pozinkovaného plechu.

**Lakování:**

Sloupkový rám antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Pár traverz **vždy** antracitová šedá RAL 7016.

**Upozornění:**

- **Regály s hloubkou 500 mm jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine a lze je s nimi libovolně kombinovat.**
- **Jednotlivé díly a příslušenství k policovým nástrčným regálům najdete také pod č. 990271 – 990370.**
- **Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

**Technický popis**

Police šířka světlý rozměr	900 mm
Způsob upevnění polic	Traverza
Počet polic	3
Police šířka	946 mm
Počet profilových rámců	2
Hloubka regálu	400 mm
Maximální zatížení pole	900 kg
Šířka montážního rozměru základního regálu	1000 mm
Hloubka polic	400 mm
Výška regálů	1000 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Tloušťka police	38 mm
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	hloubka 400 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Police, pozinkovaná, s párem traverz Vhodné pro regál hloubky 400 mm

990320 400