

Garant**Nástrčný základní regál, hloubka 400 mm, Výška: 2400mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 990201 2400 |
| GTIN | 4062406113605 |
| Třída artiklu | 911 |

Popis**Provedení:**

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami ve 40 mm rastru pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. Sestavení se provádí zasouváním bez náradí. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police z pozinkovaného plechu.

Lakování:

Sloupkový rám antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Pár traverz **vždy** antracitová šedá RAL 7016.

Upozornění:

- **Regály s hloubkou 500 mm jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine a lze je s nimi libovolně kombinovat.**
- **Jednotlivé díly a příslušenství k policovým nástrčným regálům najdete také pod č. 990271 – 990370.**
- **Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

| | |
|--|--|
| Počet polic | 5 |
| Hloubka regálu | 400 mm |
| Způsob upevnění polic | Traverza |
| Nástavba regálu | Základní regál |
| Hloubka polic | 400 mm |
| Maximální zatížení pole | 900 kg |
| Šířka montážního rozměru základního regálu | 1000 mm |
| Police šířka světly rozměr | 900 mm |
| Počet profilových rámu | 2 |
| Police šířka | 946 mm |
| Výška regálů | 2400 mm |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 120 kg |
| Tloušťka police | 38 mm |
| Výškové nastavení v rastru | 40 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | hloubka 400 mm |
| Druh produktu | Regál s policemi |

Příslušenství

Police, pozinkovaná, s párem traverz Vhodné pro regál hloubky 400 mm

990320 400