

Garant**Nástrčný přídatný regál, hloubka 400 mm, Výška: 2400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990206 2400
GTIN	4062406113759
Třída artiklu	911

Popis**Provedení:**

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami ve 40 mm rastru pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. Sestavení se provádí zasouváním bez náradí. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police z pozinkovaného plechu.

Lakování:

Sloupkový rám antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Pár traverz **vždy** antracitová šedá RAL 7016.

Upozornění:

- **Regály s hloubkou 500 mm jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine a lze je s nimi libovolně kombinovat.**
- **Jednotlivé díly a příslušenství k policovým nástrčným regálům najdete také pod č. 990271 – 990370.**
- **Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Počet polic	5
Výška regálů	2400 mm
Police šířka světly rozměr	900 mm
Způsob upevnění polic	Traverza
Maximální zatížení pole	900 kg
Hloubka polic	400 mm
Police šířka	946 mm
Šířka montážního rozměru přidavného regálu	975 mm
Hloubka regálu	400 mm
Počet profilových rámců	1
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Tloušťka police	38 mm
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	hloubka 400 mm
Druh produktu	Regál s policemi

Příslušenství

Police, pozinkovaná, s párem traverz Vhodné pro regál hloubky 400 mm

990320 400