


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M:  
125XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

**Použití:**

**Splétaný doleva**, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsnění, čištění kovových součástí, též k čištění bednění. S **vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

**Technický popis**

Délka osazení H <sub>1</sub>	29 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	125 mm
Maximální počet otáček	12500 min <sup>-1</sup>
Tloušťka štětín	0,5 mm

Počet copánků	20
Šířka osazení L <sub>1</sub>	14 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kulatý kartáč