

Garant**Spojení rohů pomocí 1 rohové opěry, Hloubka 400 mm, Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990241 800
GTIN	4062406113995
Třída artiklu	91I

Popis**Provedení:**

Stabilní rohová opěra z úhelníků (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro uchycení traverz / polic. Sloupkový rám s plastovými koncovými krytkami. Nástavba montáží zasunutím bez použití nástrojů. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police z pozinkovaného plechu.

Rozsah dodávky:

rohová opěra, rohové police (počet viz příslušná velikost). 1 ks rohové opěrky, 2 ks rohové police.

Lakování:

Sloupkový rám antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Pár traverz **vždy** antracitová šedá RAL 7016.

Upozornění:

Rohovou spojku lze zabudovat pouze v kombinaci se dvěma základními regály č. 990201 nebo č. 990211.

Technický popis

Pro stavbu regálu jsou potřeba přípojně regály	ano
Police hloubka (rozměr B)	900 mm
Zákaznická montáž	ano

Police šířka	975 mm
Vhodné pro připojení regálu s hloubkou	400 mm
Výška regálů	800 mm
Počet polic	2
Hloubka polic	975 mm
Maximální zatížení pole	900 kg
Police čelní strana (rozměr A)	777 mm
Rohové řešení jako samostatné postavení	ne
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Tloušťka police	38 mm
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Rohový spoj

Příslušenství

Rohová police, pozinkovaná, se sadou traverz Vhodné pro připojení regálu hloubky 400 mm

990370 400